



Divisione Autocarrozzeria

Cera Plus per scatolati

1) Part Number

08852

2) Descrizione e utilizzo

La cera 3M™ Plus per scatolati è un rivestimento anticorrosivo che non indurisce, ideale per utilizzi nelle parti interne della carrozzeria e sulle parti strutturali. È efficace su alluminio e acciaio e si applica all'interno dei pannelli della carrozzeria al termine dei lavori di saldatura e verniciatura.

- Formato spray
- Formula attiva contro la corrosione
- Consistenza auto-riempitiva

3) Proprietà fisiche

NOTA: la cera 3M™ Plus per scatolati ha superato i test ASTM B117 1.500 ore di esposizione (acciaio laminato a freddo, senza corrosione)

Contenitore	Spray da 511 grammi (peso netto)
Densità libbra/gallone (approssimativa)	9.2
Colore	Ambra chiaro
Punto di infiammabilità	
Consistenza	Liquido nebulizzato
Copertura/Spray (uno strato sovrapposto del 50%, erogatore standard)	2,5 m ²
Temperatura di esercizio (dopo l'applicazione)	Da -28 °C a 82 °C



4) Istruzioni per l'uso

Si applica nei pannelli interni della carrozzeria e sulle parti strutturali, al termine dei lavori di saldatura e verniciatura. Se applicata correttamente, la cera 3M™ Plus per scatolati previene la corrosione all'interno dei pannelli e sulle parti strutturali preformate, grazie alla sua formula attiva contro la corrosione e alle proprietà sigillanti contro la penetrazione di umidità e acqua.

Nota: non applicare sopra o vicino a potenziali sorgenti di innesco, come tubi di scarico, scintille e fiamme, o su parti in movimento.

Utilizzare la cera con i seguenti accessori: kit applicatori cera 3M™ Plus per scatolati (P.N. 08851)

Solo per uso professionale. Prodotto non destinato alla vendita al dettaglio.

1. Agitare la latta per almeno un minuto.
2. Utilizzando l'applicatore standard, spruzzare la cera sul pannello ad una distanza di 15 cm, sovrapponendo gli strati tra di loro. Applicare due o tre strati per la massima protezione.
3. Se si usano gli applicatori 3M™ 08851 per l'applicazione della cera 3M™ Plus, puntare lo spray lontano dalle persone e rimuovere preventivamente l'ugello standard dalla bomboletta. Nota: fare un segno sulla cannula a 25 mm dall'estremità dell'ugello, per indicare il punto di arresto dell'erogazione durante la rimozione.
4. Scegliere la cannula della lunghezza desiderata e relativo ugello, quindi puntare la bomboletta lontano dalle persone. Installare l'ugello e la cannula fissandoli sulla valvola dello spray.
5. Infilare la cannula all'interno dell'area e premere l'erogatore, estraendo lentamente la cannula per consentire alla cera 3M™ Plus per scatolati di coprire uniformemente la superficie. Ripetere l'applicazione per tre volte per garantire la massima protezione.
6. Al termine dell'applicazione capovolgere lo spray e, tenendolo lontano dalle persone, premere l'erogatore per fare uscire il prodotto rimasto nella cannula e nell'ugello.
7. Per rimuovere il prodotto in eccesso, pulire con un panno di carta o di tessuto e un pulitore per superfici a basso contenuto di VOC.

5) Conservazione

UTILIZZO: evitare il contatto con gli occhi di vaporizzazioni e fumi. Non inalare i vapori. Evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso di questo prodotto. Lavare accuratamente con acqua e sapone le aree esposte.



Scheda tecnica

Data di validità: 25/3/16 Sostituisce: 7/7/06

CONSERVAZIONE: se conservato in base alle raccomandazioni in contenitori originali mai aperti, questo prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di produzione. Conservare lontano dagli acidi. Riporre il contenitore in un'area ben ventilata. Il prodotto va conservato in modo ottimale, nella confezione originale fino al momento dell'uso. In queste condizioni la durata del prodotto non è definita.

6) Sicurezza

Prima di usare questo prodotto, consultare le informazioni di salute e sicurezza riportate sull'etichetta e/o sulla scheda sulla sicurezza. Nota: le leggi che controllano le quantità accettabili di composti organici volatili (COV) variano da uno Stato all'altro e, in alcuni casi, da una località all'altra. Per la preparazione e la pulizia delle superfici, consultare le normative vigenti, statali e locali in materia di utilizzo di prodotti contenenti COV dell'area di riferimento.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le affermazioni, le informazioni di natura tecnica e le raccomandazioni sono basate su test ritenuti affidabili, anche se la loro completezza assoluta non può essere garantita. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che sia idoneo per l'applicazione prevista. Tutti gli aspetti di affidabilità correlati a questo prodotto sono regolati dalle condizioni di vendita, subordinate alla legge in vigore laddove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza

Autocarrozzeria
3M Italia srl
Telefono: 0161 237 6391
Fax: 0161 237 5911

innovation.it@mmm.com
www.3mitalia.it